

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.201

Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")

Estado: 30-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7827.201 - Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS

Trilhos com perfil em L também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7827.201
Modelo	Perfil em L
Vantagens	<p>As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas</p> <p>Os trilhos com perfil em L destinam-se à instalação de kits de montagem de sistemas de servidores</p> <p>Para montagem parcial de 19"</p>
Dados técnicos	<p>Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA)</p> <p>Perfurações laterais redondas e quadradas</p> <p>Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados.</p>
Material	Chapa de aço de 2 mm
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Unidades de altura	42 UA
Nota	<p>Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19".</p> <p>Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.</p>
Adequado para	<p>Tipo de caixa: TS</p> <p>Altura: 2.000 mm</p>
Emb.	2 unid.
Peso líquido	4.642
Peso bruto	4.842
Número da tarifa alfandegária	73269098

Recursos

EAN	4028177234949
E-Number Sweden	E3404324
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
