
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 7827.480 Cantoneiras de montagem TS

Estado: 04-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# DK 7827.480 - Cantoneiras de montagem TS para trilhos com perfil em L para TS de 482,6 mm (19")

Para o espaço livre lateral ideal na passagem de cabos, possibilidade de fixação variável de profundidade por orifícios alongados de fixação.

#### Recursos

Cód. Ref.	DK 7827.480
Modelo	Montagem central
Descrição do produto	As cantoneiras de montagem são parafusadas na largura no quadro do armário. O trilho perfilado é fixado embaixo e em cima na cantoneira. Para a montagem parcial do armário, as cantoneiras de montagem podem ser fixadas no sistema de chassi TS 17 x 73 mm no nível externo de montagem do quadro do armário.
Vantagens	As cantoneiras oferecem espaço lateral perfeito para a passagem de cabos Os orifícios alongados de fixação possibilitam uma instalação com profundidade completamente variável Para montagem parcial de 19"
Aplicações	Para montagem posterior em aplicações TS já existentes
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Adequado para	Tipo de caixa: TS Largura: 800 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	3.38
Peso bruto	3.6
Número da tarifa alfandegária	73182900
EAN	4028177302631
ETIM 9	EC002625

© Rittal 2025

### Recursos

ECLASS 8.0

27189234

© Rittal 2025 3