

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Estado: 15-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

PDU modular para integração no espaço zero U, sem ocupar muito lugar, entre a lateral e o nível de montagem de 19" em racks para TI com 800 mm de largura.



Recursos

Cód. Ref.	DK 7859.080
Descrição do produto	O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. E
Material	Perfil em alumínio anodizado natural
Comprimento	1695 mm
Tipo de ligação (elétrica)	Tomada Wago X-COM
Quantidade	2
Fases por fonte de alimentação	3~
Corrente nominal (máx.)	16 A
Slots para módulos (máx.)	6
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Indicação de montagem	Diversos cabos de ligação, inclusive para conexão monofásica
Dimensões	Comprimento: 1.695 mm

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Altura: ≥ 2.000 mm
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2,5 kg
Peso bruto	2,8 kg
Número da tarifa alfandegária	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Descrição do produto	DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 2, connection: WAGO socket, x -COM, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------