

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.080

PSM Zero-U-Space

Estado: 12-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

PDU modular para integração no espaço zero U, sem ocupar muito lugar, entre a lateral e o nível de montagem de 19" em racks para TI com 800 mm de largura.



Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | DK 7859.080 |
| Descrição do produto | O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. E |
| Material | Perfil em alumínio anodizado natural |
| Comprimento | 1695 mm |
| Tipo de ligação (elétrica) | Tomada Wago X-COM |
| Quantidade | 2 |
| Fases por fonte de alimentação | 3~ |
| Corrente nominal (máx.) | 16 A |
| Slots para módulos (máx.) | 6 |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 20 |
| Indicação de montagem | Diversos cabos de ligação, inclusive para conexão monofásica |
| Dimensões | Comprimento: 1.695 mm |

Recursos

| | |
|--|---|
| Adequado para | Tipo de caixa: VX IT Altura: \geq 2.000 mm |
| Faixa de temperatura de serviço | 5 °C...45 °C |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10...90 % |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 2.5 |
| Peso bruto | 2.8 |
| Número da tarifa alfandegária | 85369001 |
| EAN | 4028177956650 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |

Aprovações

Explicações Declaration of conformity