Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7859.080 PSM Zero-U-Space


Estado: 31-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

PDU modular para integração no espaço zero U, sem ocupar muito lugar, entre a lateral e o nível de montagem de 19" em racks para TI com 800 mm de largura.







Recursos

Cód. Ref.	DK 7859.080
Descrição do produto	O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/ trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. E
Material	Perfil em alumínio anodizado natural
Comprimento	1695 mm
Tipo de ligação (elétrica)	Tomada Wago X-COM
Quantidade	2
Fases por fonte de alimentação	3~
Corrente nominal (máx.)	16 A
Slots para módulos (máx.)	6
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Indicação de montagem	Diversos cabos de ligação, inclusive para conexão monofásica
Dimensões	Comprimento: 1.695 mm

© Rittal 2025 2

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Altura: ≥ 2.000 mm
Faixa de temperatura de serviço	5 °C45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	1090 %
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2.5
Peso bruto	2.8
Número da tarifa alfandegária	85369001
EAN	4028177956650
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------

© Rittal 2025 3