

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.090 PSM Zero-U-Space

Estado: 28-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

PDU modular para integração no espaço zero U, sem ocupar muito lugar, entre a lateral e o nível de montagem de 19" em racks para TI com 800 mm de largura.



Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | DK 7859.090 |
| Descrição do produto | O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. E |
| Material | Perfil em alumínio anodizado natural |
| Comprimento | 1695 mm |
| Comprimento do cabo de ligação | 3 m |
| Tipo de ligação (elétrica) | Fixa/CEE |
| Quantidade | 1 |
| Fases por fonte de alimentação | 1~ |
| Corrente nominal (máx.) | 32 A |
| Slots para módulos (máx.) | 5 |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 20 |
| Dimensões | Comprimento: 1.695 mm |

Recursos

| | |
|--|---|
| Adequado para | Tipo de caixa: VX IT Altura: ≥ 2.000 mm |
| Faixa de temperatura de serviço | 5 °C...45 °C |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10...90 % |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 4,9 kg |
| Peso bruto | 5,2 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 85369001 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
| Descrição do produto | DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 1~, 32 A, length 1695 mm, module slots: 5, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised |

Aprovações

| | |
|-------------|---------------------------|
| Explicações | Declaration of conformity |
|-------------|---------------------------|