

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.120

Módulos de tomadas PSM

Estado: 23-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.120 - Módulos de tomadas PSM

Os diferentes módulos podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | DK 7859.120 |
| Modelo | Não ativável com indicação LED |
| Descrição do produto | O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. Os diversos módulos, conector de contato de segurança, IEC320, etc. podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte. Esse trabalho também pode ser realizado facilmente por leigos – e não somente por eletricitistas – por meio do sistema Plug & Play protegido contra contatos acidentais. |
| Material | Perfil: alumínio anodizado Corpo das tomadas: plástico (PA6 GF 30 V1) |
| Comprimento | 250 mm |
| Tipo de ligação (elétrica) | WAGO WINSTA MIDI |
| Fases por fonte de alimentação | 1~ |
| Proteção térmica contra sobretensão | – |
| Tensão nominal de serviço | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Corrente nominal (máx.) | 16 A |
| Quantidade necessária de slots para módulos | 1 |
| Dimensões | Comprimento: 250 mm |
| Faixa de temperatura de serviço | 5 °C...45 °C |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 5...95 % |
| Tomadas | 6 x Tomada IEC C13 |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,34 kg |
| Peso bruto | 0,388 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Descrição do produto | DK MOD. Plug-in C/DIODOS IEC60320 6XC13 |

Aprovações

| | |
|-------------|---------------------------|
| Aprovações | IEC CB VDE |
| Explicações | Declaration of conformity |
