

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.278

# Rack para rede TX CableNet

Estado: 06-06-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.278 - Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

TX CableNet - maior ganho de espaço graças aos racks para TI sem largura ou profundidade excessiva. Com isso, este rack para rede de TI também é adequado para aplicação em estruturas de redes de TI menores, estando perfeitamente preparado para a instalação interna customizada.



## Recursos

Cód. Ref.	TX 7888.278
Modelo	1ª geração Com porta transparente Com laterais
Vantagens	Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e portas para agilizar o acesso ao interior do armário Acessórios compatíveis com os modelos TS e VX Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço de 1,2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó

# Recursos

General colour	RAL 7035
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com dobradiças de 130° Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130° Fecho dianteiro e traseiro: modelo design com fecho de segurança 3524 E Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E Chapa de teto, inteiriça, parafusada, com recorte coberto para chapa de ventilação Dois trilhos perfilados de 482,6 mm (19") na frente e atrás Palete IPPC Trilhos perfilados de 19"
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 800 mm
Unidades de altura	24 UA
Unidades de altura	24 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	445 mm
Modelo	Com laterais
Design doors	fechado
Modelo da porta traseira	Porta inteiriça em chapa de aço lisa
Modelo da porta dianteira	Porta transparente inteiriça Portas com vidro de segurança com espessura de 3 mm Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
Capacidade de carga	5000 N
Capacidade de carga	5000 N

# Recursos

Nota	Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas As réguas de escova para cobrir a abertura para entrada de cabos podem ser adquiridas avulsas; o pedido pode ser feito facilmente pela nossa linha de acessórios.
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	80 kg
Peso bruto	86,5 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrição do produto	Rack para rede TX CableNet com porta transparente, 600 x 1200 x 800 mm, 24 UA, com laterais, RAL 7035

# Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK