


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940

Estrutura de distribuição

Estado: 26-07-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - Estrutura de distribuição TE 8000 open

Para um acesso perfeito por todos os lados para efetuar a montagem e a instalação.

Recursos

Cód. Ref.	TE 7888.940
Vantagens	Acesso perfeito por todos os lados para efetuar a montagem e a instalação Circulação irrestrita de ar devido à estrutura aberta A distância entre os níveis de fixação pode ser livremente ajustada
Material	Chapa de aço
Superfície	Pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do quadro autossustentável com nível de fixação de 482,6 mm (19") na frente e atrás Chapa de teto preparada para a montagem de organizadores de cabos Quadro de base aberto com 2 sistemas de chassi montados para instalação personalizada na largura 4 pés de nivelamento M10 (inclusos) Chapa de teto com régua de escova atrás na transversal
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente	80 mm / 130 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	745 mm
Capacidade de carga	7000 N

Recursos

Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	33
Peso bruto	35
EAN	4028177801554
E-Number Sweden	E7282509
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602