


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.944

Estrutura de distribuição

Estado: 17-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7888.944 - Estrutura de distribuição TE 8000 open

Para um acesso perfeito por todos os lados para efetuar a montagem e a instalação.

Recursos

Cód. Ref.	TE 7888.944
Vantagens	Acesso perfeito por todos os lados para efetuar a montagem e a instalação Circulação irrestrita de ar devido à estrutura aberta A distância entre os níveis de fixação pode ser livremente ajustada
Material	Chapa de aço
Superfície	Pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do quadro autossustentável com nível de fixação de 482,6 mm (19") na frente e atrás Chapa de teto preparada para a montagem de organizadores de cabos Quadro de base aberto com 2 sistemas de chassis montados para instalação personalizada na largura 4 pés de nivelamento M10 (inclusos) Chapa de teto com régua de escova em ambos os lados
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente	80 mm / 130 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	745 mm
Capacidade de carga	7000 N

Recursos

Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	55 kg
Peso bruto	59,5 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Descrição do produto	TE8000 Bastidor c/800x2000x1000 42Ua