

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7955.135**

**PDU internacional, modelo "basic"**

Estado: 21-06-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.135 - PDU internacional, modelo "basic"

Diferentes modelos de distribuição de energia no rack para TI. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas C13 e C19. Potência de distribuição entre 3,7 kW e 22 kW.

## Recursos

|  |  |
|--|--|
| Cód. Ref.                                | DK 7955.135  |
| Modelo                                   | PDU Basic  |
| Descrição do produto                     | Distribuição básica de energia robusta e compacta para aplicação no setor de TI. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia profissional. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. |
| Material                                 | Perfil em alumínio anodizado preto   |
| Dimensões                                | Largura: 44 mm<br>Profundidade: 62 mm<br>Comprimento: 1.405 mm   |
| Quantidade de tomadas e tipo             | 42 x C13   |
| Tomadas                                  | 42 x Tomada IEC C13  |
| Corrente nominal (máx.)                  | 16 A   |
| Fontes de alimentação                    | Quantidade: 1<br>Fases por fonte de alimentação: 3~  |
| Comprimento do cabo de ligação           | 3 m  |
| Tipo de ligação (elétrica)               | CEE  |
| Diretrizes                               | Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE<br>Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE  |
| Normas                                   | EN 60950-1   |
| Faixa de temperatura de serviço          | 0 °C...45 °C   |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10...95 %  |

# Recursos

---

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Faixa de temperatura de armazenagem | -25 °C...70 °C                   |
| Adequado para                       | Tipo de caixa: TS IT: ≥ 1.800 mm |
| Emb.                                | 1 unid.                          |
| Peso líquido                        | 4,5 kg                           |
| Peso bruto                          | 4,7 kg                           |
| Número da tarifa alfandegária       | 85366990                         |
| ECLASS 8.0                          | 27142604                         |
| Descrição do produto                | PDU Basic 16A/3P CEE 42xC13      |