

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU UK, modelo "basic"

Estado: 23-08-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU UK, modelo "basic"

A estrutura compacta agiliza a montagem no espaço zero U dos racks TS IT para rede ou servidor. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas BS 1363 (UK). Potência de distribuição entre 3,7 kW e 22 kW.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7955.510
Descrição do produto	Distribuição básica de energia robusta e compacta para aplicação no setor de TI. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem.
Material	Perfil em alumínio anodizado preto
Dimensões	Largura: 44 mm Profundidade: 62 mm Comprimento: 440 mm
Quantidade de tomadas e tipo	6 x C13 / 1 x C19
Tomadas	6 x GB (tipo G, BS 1363)
Corrente nominal (máx.)	13 A
Fontes de alimentação	Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Tipo de ligação (elétrica)	UK
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT: ≤ 800 mm

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.24
Peso bruto	1.42
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604