Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7979.141 PDU basic


Estado: 11-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



DK 7979.141 - PDU basic

Distribuição de energia high-end no rack para TI: PDU robusta com distribuição básica de energia compacta para aplicação no setor de TI.







Recursos

Cód. Ref.	DK 7979.141	
Descrição do produto	Distribuição de energia básica e compacta. Com a PDU basic, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia. Dependendo da versão da PDU, a montagem no nível de 19" pode ser feita na horizontal ou na vertical (inclusive no espaço zero U).	
Vantagens	Na montagem vertical, a instalação no espaço zero U do rack VX IT ou TS IT da Rittal pode ser feita sem uso de ferramenta Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco) Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta	
Material	Perfil em alumínio extrudado anodizado Tomadas: plástico	
Escopo de fornecimento	Trava universal para conectores IEC C14 e C20 Inclui material de fixação	
Opcionais	Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU Outras opções de cores para a caixa	

© Rittal 2025 2

Recursos

Dimensões	Largura: 44 mm Profundidade: 70 mm Comprimento: 1.895 mm	
Quantidade de tomadas e tipo	36 x C13 / 6 x C19	
Tensão nominal de serviço	400 V (AC)	
Corrente nominal (máx.)	32 A	
Potência nominal	22 kW	
Fontes de alimentação	Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 3~	
Comprimento do cabo de ligação	3 m	
Tipo de ligação (elétrica)	CEE	
Diretrizes	Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE	
Normas	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21	
Faixa de temperatura de serviço	5 °C50 °C	
Umidade relativa do ar (sem condensação)	1095 %	
Faixa de temperatura de armazenagem	-20 °C70 °C	
Adequado para	Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 2.000 mm Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 2.200 mm	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	6.3	
Peso bruto	6.66	
Número da tarifa alfandegária	85366990	
EAN	4028177947573	
E-Number Sweden	E8407023	

© Rittal 2025

3

Recursos

ETIM 9	EC002762	
ETIM 8	EC002762	
ECLASS 8.0	27142604	

Aprovações

Explicações Declaration of conformity

© Rittal 2025