

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.616 PDU local metered

Estado: 14-03-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.616 - PDU local metered

Distribuição de energia high-end com medição local dos dados do consumo - perfeitamente adequada para aplicação em racks modernos para servidores e data centers tipo Colocation.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7979.616
Modelo	Vermelho
Vantagens	Medição integrada da corrente (A), potência ativa (kW), tensão (V), frequência (Hz), energia (kWh), ângulo de fase (°) Medição com exatidão de $\pm 2\%$
Dados técnicos	Fonte de alimentação da PDU tolerante a falhas e redundante em todas as fases Cabo de ligação de 3 m com conector H05VV-F3G4 mm ² Tensão V, corrente A, frequência Hz Display LCD
Funcionamento	Medição de energia por fase ou alimentação
Material	Alumínio com pintura em vermelho semelhante a RAL 3020 Cobertura: plástico PA 6 GF30, preto, semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento	PDU com medição local, 32 A, monofásica, vermelha 2 cantoneiras
Measurement functions, description	Medição por fase ou alimentação
Dimensões	Largura: 44 mm Profundidade: 47 mm Comprimento: 1.308 mm
Quantidade de tomadas e tipo	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19
Tomadas	24 x C 13 6 x C 19 2 polos com contato de segurança, preto
Tensão nominal de serviço	230 V, 50 Hz/60 Hz

Recursos

Corrente nominal (máx.)	32 A
Potência nominal	7,4 kW
Fontes de alimentação	Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Tipo de ligação (elétrica)	CEE
Diretrizes	Diretriz da União Europeia sobre EMC 2014/30/EU Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	5...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem	-5 °C...60 °C
Adequado para	Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.800 mm Tipo de caixa: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3,3 kg
Peso bruto	3,5 kg
Número da tarifa alfandegária	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606
Descrição do produto	PDU com medição de energia local, modelo vermelho, 24x C13, 6x C19, 2 polos com contato de segurança, preto, LAP: 44x1308x47 mm