


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Kit de ampliação do ventilador

Estado: 04-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - Kit de ampliação do ventilador para VX IT, TS IT

Kit de ampliação do ventilador com regulador de rotações integrado para retrofit dos módulos de ventiladores 5503.010, 5503.020 e 5503.025.

Recursos

Cód. Ref.	SK 7990.000
Modelo	Sem chapa de teto
Descrição do produto	Kit de ampliação do ventilador com regulador de rotações integrado para instalação nos módulos de ventiladores 5503.XXX.
Vantagens	Solução completa pronta para instalação Regulagem de rotações com eficiência energética e curva característica predefinida Aprovações internacionais e capacidade de funcionar com diferentes voltagens para aplicação no mundo inteiro
Material	Plástico
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Ventilador Grade de proteção Inclui material de fixação Breve manual de instalação e instruções
Vazão de ar (no ponto de operação)	150 m ³ /h
Tensão nominal de serviço	24 V (DC)
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,32 A Com 60 Hz: 0,32 A
Dimensões	Largura: 119 mm Altura: 25 mm Profundidade: 119 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20

Recursos

Nº de rotações	100 %
Nota	Redução da vazão indicada de ar para 150 m³/h com 25 Pa de contrapressão
Nível de ruído (no ponto de operação)	44 dB(A)
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...55 °C
Potência nominal	7,7 W
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,3 kg
Peso bruto	0,308 kg
Número da tarifa alfandegária	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrição do produto	SK Kit de ampliação do ventilador com controle de rotações, circulação livre de 192 m³/h, para módulos de ventiladores, LAP:119x25x119 mm, RAL 9005

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------