

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.147

Caixa AX

Estado: 24-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.147 - Caixa AX Padrão Volvo Cars

Adaptado para painel de comando medindo 760 x 760 x 300 mm com gaveta integrada para teclado.

Recursos

Cód. Ref.	AX 7993.147
Descrição do produto	Caixa com base AX 1073.000. Estrutura estável em chapa de aço produzida e soldada com uma única peça, com calha de proteção em todo o contorno da abertura da porta e painel traseiro com recortes para os suportes de fixação na parede. Base da caixa com placas flangeadas em chapa de aço. Porta com vedação de poliuretano expandido, réguas perfuradas verticais nos dois lados, conexão do condutor de aterramento e dobradiças parafusadas. Placa de montagem com furos tipo fechadura para o aterramento, medidas impressas, fixada com porcas olhal soldadas.
Material	Chapa de aço Visor: vidro de segurança com espessura de 3,0 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Na parte de cima, a porta possui um visor com vidro de segurança (ESG) com 3 mm de espessura e superfície transparente de 543 x 345 mm Montada com uma cantoneira em U atrás do visor há uma conexão VESA (para o cliente poder instalar um monitor TFT conforme indicado no desenho X198471) Abaixo do visor há 10 perfurações de Ø 22,5 mm Abaixo das perfurações há uma gaveta para teclado montada com mousepad integrado O apoio para mousepad tem uma placa de plástico com 8 mm de espessura medindo (L x A) 260 x 206 mm
Dimensões	Largura: 760 mm Altura: 760 mm Profundidade: 300 mm

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso bruto	41.5
EAN	4028177962552