

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.165

# Sistema de armários modulares VX25

Estado: 31-07-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.165 - Sistema de armários modulares VX25

## Padrão BMW AG

Aplicação em todas as fábricas de componentes e automóveis da BMW AG. Armários de alimentação CE com base soleira de 200 mm de altura para tecnologia de montagem de carrocerias.

## Recursos

Cód. Ref.	VX 7993.165
Descrição do produto	Aplicação em todas as fábricas de componentes e automóveis da BMW AG. Armários de alimentação CE com base soleira de 200 mm de altura para tecnologia de montagem de carrocerias.
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm Teto: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	Caixa: RAL 7035 Base soleira: RAL 9005

# Recursos

Escopo de fornecimento	<p>Na porta direita com fecho Comfort e kit de adaptadores com fecho de palheta dupla</p> <p>Laterais montadas à direita e à esquerda</p> <p>Base soleira com 200 mm de altura, semelhante a 8660.02X, composta por quatro cantoneiras, dois acabamentos com 100 mm de altura montados um em cima do outro na frente e acabamentos com 200 mm de altura montados à direita, à esquerda e atrás</p> <p>Na frente na parte de cima com sistema de iluminação LED 2500.220 de 24 V com fonte de alimentação 2500.410 e chave de posicionamento da porta 2500.460 instalada</p> <p>As portas estão ligadas em cima à estrutura por meio de cordões de aterramento 2412.316 sem placa de montagem</p> <p>Portas duplas com dobradiças de 180° montadas</p> <p>Na porta direita com porta-documentos montado a 220 mm medido de baixo para cima e com duas pranchetas montadas a 950 mm medido de baixo para cima</p> <p>sem chapas de base</p> <p>No lado esquerdo da base soleira há uma guia para fixação de cabos instalada na profundidade. Pontos de montagem: 1º e 3º orifício do quadro a partir da esquerda</p>
Dimensões	<p>Largura: 1.200 mm</p> <p>Altura: 2.000 mm</p> <p>Profundidade: 600 mm</p>
Altura incluindo a base soleira	2200 mm
Quantidade de portas	2
Emb.	1 unid.
Peso líquido	173.273
Peso bruto	180.313
EAN	4028177960107