


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.519

Sistema de armários modulares VX25

Estado: 21-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.519 - Sistema de armários modulares VX25 segundo as especificações para fábricas nos EUA

Armário padrão empresarial com base soleira de 200 mm, sem placa de montagem, para instalação de um sistema de cabeamento. Aplicação conforme as listas de materiais específicos dos projetos da respectiva marca.

Recursos

Cód. Ref.	VX 7993.519
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm Teto: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035

Recursos

Escopo de fornecimento	<p>Estrutura do armário</p> <p>Porta(s)</p> <p>Chapa de teto</p> <p>Painel traseiro</p> <p>Fecho: palheta dupla de 3 mm sem placa de montagem</p> <p>Base soleira, 200 mm de altura, composta por: 4 cantoneiras em chapa de aço, acabamento liso 8640.02X na frente e atrás, acabamentos lisos 8640.043 nas laterais</p> <p>A ligação equipotencial do teto, laterais e chapas de base é feita automaticamente na montagem por meio de elementos de contato</p> <p>Porta(s) com cordão de aterramento EMC 2412.316 no lado de cima aterrados na estrutura do armário com porca deslizante</p> <p>Fecho Comfort 8618.240 com fecho E1 integrado, fornecimento sem chave (avulso)</p> <p>2 peças para fixação no piso 8660.100 (avulsas)</p> <p>Sistema de iluminação LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, sem tomada, montado em cima na frente</p> <p>Porta inteiriça em chapa de aço lisa instalada à direita com dobradiças de 180°</p> <p>Chapas de base galvanizadas, tripartidas, com recorte para entrada de cabos e régua de escova encaixada</p>
Quantidade de portas	2
Material básico	Chapa de aço
Dimensões	Largura: 1.200 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm
Altura incluindo a base soleira	2200 mm
Modelo do fecho	Sistema de fecho de 3 pontos Com fecho VW E1
Emb.	1 unid.
Peso líquido	138,35 kg
Peso bruto	151 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080