



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7994.349

Suporte aberto

Estado: 10-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7994.349 - Suporte aberto Padrão Mercedes-Benz Integra

Para a montagem fixa ou giratória de painéis de comando HVO.

Recursos

Cód. Ref.	CP 7994.349
Modelo	Giratória
Descrição do produto	Suporte para a montagem fixa ou giratória de painéis de comando HVO.
Material	Aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	<p>Perfil do tubo de suporte de 86 x 73 mm soldado verticalmente na placa de base</p> <p>Tubo de suporte com abertura traseira vertical em toda a extensão para alojar cabos, fechada com o perfil de cobertura com código 30007784 (da marca K-Profile)</p> <p>Tubo de suporte com abertura traseira vertical com uma cantoneira soldada para fixação dos cabos, com 243,5 mm de distância entre a borda superior da placa de base e a borda inferior da cantoneira</p> <p>O pino de aterramento M8 x 20 mm está soldado na parte de baixo da abertura vertical, com 40,0 mm de distância entre a borda superior da placa de base e o meio do pino</p> <p>O pino de aterramento M5 x 15 mm está soldado na parte de cima da abertura vertical, com 60,0 mm de distância entre a borda inferior da placa de teto e o meio do pino</p> <p>Os dois pinos de aterramento estão marcados com os devidos adesivos</p>
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Height pedestal tube	1144 mm

Recursos

Dimensões	Altura: 1.213 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	23
Peso bruto	23.9
Número da tarifa alfandegária	73269098