


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8455.000

Sistema de armários modulares VX25, aço inoxidável

Estado: 26-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8455.000 - Sistema de armários modulares VX25, aço inoxidável Armário básico

O padrão na produção de armários em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de alta qualidade: quadro com porta dianteira única, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário.



Recursos

| | |
|------------|---|
| Cód. Ref. | VX 8455.000 |
| Material | Estrutura do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Teto: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície | Estrutura do armário e chapas de base: superfície não tratada Porta, teto e painel traseiro: acabamento externo polido (grão 400) Placa de montagem: galvanizada |

Recursos

| | |
|---|---|
| Escopo de fornecimento | Estrutura do armário Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Chapa de teto Chapas de base Painel traseiro Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 500 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 699 mm x 1.696 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 12 |
| Código IK | IK10 |
| Quantidade de portas | 1 |
| Nota | Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400. |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 109,82 kg |
| Peso bruto | 113,2 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Recursos

| | |
|----------------------|---|
| Descrição do produto | Sistema de armários modulares VX, LxAxP: 800 x 1800 x 500 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta única na frente |
|----------------------|---|

Aprovações

| | |
|--------------|---|
| Aprovações | Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK PCF-declaration |