Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8486.510 Sistemas modulares TS 8

Estado: 25-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



TS 8486.510 - Sistemas modulares TS 8

Devido a seu perfil simétrico na largura e na profundidade, o sistema modular TS 8 em chapa de aço oferece muito mais espaço e simplifica a instalação interna. Isso também possibilita a montagem modular em todos os lados. Além disso, a ligação equipotencial automática de todas as peças planas e o tratamento triplo da superfície garantem uma segurança perfeita.



Recursos

Cód. Ref.	TS 8486.510
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
	Teto: chapa de aço de 1,5 mm
	Porta: chapa de aço de 2,0 mm
	Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
	Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão,
	acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura
	texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do armário
	Porta(s)
	Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser
	instalada à esquerda
	Chapa de teto
	Painel traseiro
	4 olhais de suspensão
	Fecho: palheta dupla de 3 mm
	2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário

© Rittal 2025 2

Recursos

Dimensões	Largura: 400 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 para utilização com paredes laterais e chapas de base
Grau de proteção NEMA	NEMA 12 para utilização com paredes laterais e chapas de base
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Código IK	IK09
Quantidade de portas	1
2 supportstrips in depth	sim
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	49.115
Peso bruto	51.7
EAN	4028177357259
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície
Explicações	Manufacturer's declaration
	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3