


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.605 Porta transparente

Estado: 21-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.605 - Porta transparente para TS, TS IT, VX SE

Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.



Recursos

Cód. Ref.	TS 8610.605
Descrição do produto	Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.
Material	Quadro: perfil em alumínio extrudado Cantoneiras: zinco fundido sob pressão Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	Quadro: RAL 7035 Cantoneiras: RAL 7035 Visor (máscara estampada no lado de dentro): RAL 9005
Escopo de fornecimento	Quadro da porta transparente com vidro de segurança Fecho de barra com fecho de palheta dupla Dobradiças de 180° (4 unidades)
Superfície visível	Largura do visor: 460 mm Altura do visor: 1.840 mm
Altura do visor	1840 mm

Recursos

Indicação de montagem	No caso de montagem no lugar do painel traseiro é necessário usar as peças de fecho
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Adequado para	Tipo de caixa: TS TS IT VX SE Largura: = 600 mm Altura: = 2.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	10,5 kg
Peso bruto	12,5 kg
Número da tarifa alfandegária	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrição do produto	TS/IT PORTA VIDRO 600X2000