

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.625 Porta transparente

Estado: 13-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.625 - Porta transparente para TS, TS IT, VX SE

Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.



## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | TS 8610.625   |
| Descrição do produto   | Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.  |
| Material               | Quadro: perfil em alumínio extrudado<br>Cantoneiras: zinco fundido sob pressão<br>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm   |
| Superfície             | Pintura eletrostática a pó  |
| Cor                    | Quadro: RAL 7035<br>Cantoneiras: RAL 7035<br>Visor (máscara estampada no lado de dentro): RAL 9005                                  |
| Escopo de fornecimento | Quadro da porta transparente com vidro de segurança<br>Fecho de barra com fecho de palheta dupla<br>Dobradiças de 180° (4 unidades) |
| Superfície visível     | Largura do visor: 460 mm<br>Altura do visor: 2.040 mm   |
| Altura do visor        | 2040 mm   |

# Recursos

|  |   |
|--|---|
| Indicação de montagem                          | No caso de montagem no lugar do painel traseiro é necessário usar as peças de fecho |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55   |
| Adequado para                                  | Tipo de caixa: TS<br>TS IT<br>VX SE<br>Largura: = 600 mm<br>Altura: = 2.200 mm      |
| Emb.   | 1 unid.   |
| Peso líquido                                   | 15,7 kg   |
| Peso bruto                                     | 16,2 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                  | 76101000  |
| ETIM 9   | EC000747  |
| ECLASS 8.0                                     | 27182204  |
| Descrição do produto                           | TS PORTA DE VIDRO 600X2200.   |