



# TS 8610.825

## Porta transparente

Estado: 14-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.825 - Porta transparente para TS, TS IT, VX SE

Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.



## Recursos

Cód. Ref.	TS 8610.825
Descrição do produto	Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.
Material	Quadro: perfil em alumínio extrudado Cantoneiras: zinco fundido sob pressão Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	Quadro: RAL 7035 Cantoneiras: RAL 7035 Visor (máscara estampada no lado de dentro): RAL 9005
Escopo de fornecimento	Quadro da porta transparente com vidro de segurança Fecho de barra com fecho de palheta dupla Dobradiças de 180° (4 unidades)
Superfície visível	Largura do visor: 660 mm Altura do visor: 2.040 mm
Altura do visor	2040 mm

# Recursos

Indicação de montagem	No caso de montagem no lugar do painel traseiro é necessário usar as peças de fecho
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Adequado para	Tipo de caixa: TS TS IT VX SE Largura: = 800 mm Altura: = 2.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	19 kg
Peso bruto	20 kg
Número da tarifa alfandegária	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrição do produto	TS/IT PORTA VIDRO 800X2200