

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8611.070 Fecho Comfort

Estado: 03-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8611.070 - Fecho Comfort para TS, TS IT, VX SE, PC, IW

A tecnologia de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas. Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável.



## Recursos

Cód. Ref.	TS 8611.070
Modelo	Para tambor semicilíndrico
Descrição do produto	Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas.
Material	Zinco fundido sob pressão
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Indicação de montagem	Para montagem na porta transparente TS, VX SE, porta inferior PC e porta design IW é necessário usar o adaptador para fecho
Fecho	Modelo do fecho: Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento

# Recursos

---

Adequado para caixas/armários do tipo	TS TS IT VX SE Porta de armário para PC IW TS 8 em aço inoxidável SE em aço inoxidável EL tripartida com 18 a 21 UA Caixa AX tripartida para fixação na parede
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.53
Peso bruto	0.58
Número da tarifa alfandegária	83024110
EAN	4028177211926
E-Number Sweden	E7239718
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

---