## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# TS 8612.050 Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Estado: 11-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)




### TS 8612.050 - Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.







#### Recursos

Cód. Ref.	TS 8612.050
Modelo	Para o nível de montagem interno e para montagem em portas
Descrição do produto	Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Comprimento	490 mm
Adequado para portas com largura	600 mm
Instalações possíveis	No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas  No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade  No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno  Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente encaixar e fixar
Indicação de montagem	Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna

© Rittal 2025

#### Recursos

A d d	The decision VV OF
Adequado para	Tipo de caixa: VX SE
	TP
	PC
	IW
	Largura/profundidade: 500 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	2.008
Peso bruto	2.199
PCF/emb (cadle to gate)	8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177212084
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3