## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8612.080 Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Estado: 10-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



### TS 8612.080 - Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.







2

#### Recursos

Cód. Ref.	TS 8612.080
Modelo	Para o nível de montagem interno e para montagem em portas
Descrição do produto	Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Comprimento	790 mm
Adequado para portas com largura	900 mm
Instalações possíveis	No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas  Nos armários SE, opção adicional de montagem no perfil horizontal superior na profundidade  No quadro de reforço de portas dos armários TS, SE e PC  No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno  Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente encaixar e fixar
Indicação de montagem	Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna

© Rittal 2025

#### Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX SE
	TP
	PC
	IW
	TX CableNet
	Adequado para largura/profundidade: 800 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	3.384
Peso bruto	3.54
PCF/emb (cadle to gate)	13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente
carbono do produto (PCF)	com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177212107
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3