


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.780

Trilho de montagem TS 25 x 38 mm

Estado: 26-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.780 - Trilho de montagem TS 25 x 38 mm

Para a instalação de equipamentos pesados, com orifícios de fixação. Possibilidades de montagem no perfil vertical do armário TS.



Recursos

Cód. Ref.	TS 8612.780
Descrição do produto	Para a instalação de equipamentos pesados, com orifícios de fixação.
Material	Chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Instalações possíveis	No perfil vertical de armários TS e VX SE Com orifícios redondos de 9 mm em intervalos de 25 mm em todo o contorno Para a montagem de trilhos de suporte, sistemas de trilhos de suporte, trilhos com perfil em C 30/15, guias para fixação de cabos (perfil angular) e instalações próprias
Nota	Junto com a porca de encaixe, especialmente adequado para conexões dinâmicas
Adequado para	Adequado para largura/profundidade: 800 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	2.488
Peso bruto	2.687
Número da tarifa alfandegária	73269098

Recursos

EAN	4028177429154
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261