

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.251 Fecho Comfort VX

Estado: 07-04-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.251 - Fecho Comfort VX para VX, VX IT

A tecnologia de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas. Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável.



## Recursos

|   |  |
|---|--|
| Cód. Ref.   | VX 8618.251  |
| Modelo  | Para tambor semicilíndrico   |
| Vantagens   | Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas<br>Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável             |
| Material  | Zinco fundido sob pressão  |
| Cor   | RAL 9005   |
| Fecho   | Modelo do fecho: Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento |
| Adequado para caixas/armários do tipo             | VX<br>VX IT  |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1<br>Tipo 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Tipo 12   |
| Emb.  | 1 unid.  |
| Peso líquido                                      | 0,7 kg   |

## Recursos

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Peso bruto                    | 0,719 kg                                       |
| Número da tarifa alfandegária | 83024110                                       |
| ETIM 9                        | EC000327                                       |
| ECLASS 8.0                    | 27409217                                       |
| Descrição do produto          | VX Comfort handle, for semi-cylinder, RAL 9005 |

---

## Aprovações

---

|            |                  |
|------------|------------------|
| Aprovações | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|

---