


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.821 Chapa de base EMC

Estado: 14-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.821 - Chapa de base EMC para VX

Para cabos blindados com um diâmetro máximo de 20 mm. A combinação de contato EMC e fixação dos cabos oferece um contato de baixa impedância entre a blindagem do cabo e a chapa de base. Para todos os armários com 400, 500, 600 e 800 mm de profundidade junto com as chapas de base padrão.

Recursos

Cód. Ref.	VX 8618.821
Descrição do produto	Para cabos blindados com um diâmetro máximo de 20 mm. A combinação de contato EMC e fixação dos cabos oferece um contato de baixa impedância entre a blindagem do cabo e a chapa de base. Para todos os armários com 400, 500, 600 e 800 mm de profundidade junto com as chapas de base padrão.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	1 chapa de base com estampa em T 1 chapa de base móvel 2 vedações EMC
Adequado para	Tipo de caixa: VX Largura: = 800 mm
Nota	Nenhum grau de proteção IP padronizado possível
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2,5 kg
Peso bruto	2,72 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	VX EMC gland plate, width 800 mm