


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.710

Sistema de chassi 14 x 39 mm




Estado: 01-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.710 - Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.



Recursos

Cód. Ref.	VX 8619.710
Descrição do produto	Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Distance between fixing points	375 mm
Adequado para portas com largura	500 mm
Opções de montagem do VX	In door width 500 mm
Opções de montagem do VX SE	In door width 500 mm
Opções de montagem da AX	In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX Em caixas com 1000 mm de largura, na porta com fecho
Opções de montagem na AX em aço inoxidável	Em caixas com 500 mm de altura Em caixas com 400 mm de largura

Recursos

Opções de montagem da AX em plástico	In door width 500 mm
Opções de montagem na AX tripartida	Em caixas com 573 mm de profundidade
Opções de montagem no CX	No console e na mesa de comando na profundidade, em combinação com o trilho para montagem interna CX Na base, na profundidade do armário de 500 mm In door width 500 mm
Opções de montagem do TP	In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Indicação de montagem	Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX
Nota	Para montar componentes próprios no sistema de chassis são necessários parafusos de aço ou autoatarraxantes M5
Adequado para	Tipo de caixa: VX VX SE TP AX AX em plástico Caixa AX tripartida para fixação na parede Console vertical CX Sistema de console CX Suitable for width or height or depth: 500 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.8
Peso bruto	0.92
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177924635
E-Number Sweden	E3465281
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234