

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8700.060**

**Laterais parafusadas em aço  
inoxidável**

Estado: 10-02-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8700.060 - Laterais parafusadas em aço inoxidável para TS

Laterais: parafusadas, para TS, aço inoxidável.



## Recursos

Cód. Ref.	TS 8700.060
Vantagens	Ligaçāo equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação Pinos de aterramento com superfície de contato
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Superfície	Acabamento polido (grāo 400)
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Adequado para	Tipo de caixa: TS Altura: = 2.000 mm Profundidade: = 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Material básico	Aço inoxidável

# Recursos

Emb.	2 unid.
Peso líquido	28.2
Peso bruto	29.75
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177300170
ECLASS 8.0	27182101