


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.510

Canaleta de cabos

Estado: 29-03-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.510 - Canaleta de cabos Para perfil vertical TS

Para montagem no perfil vertical do armário em dois perfis modulares no ponto de união dos armários.



Recursos

Cód. Ref.	TS 8800.510
Modelo	Largura de 100 mm para montagem em dois perfis modulares no ponto de união dos armários.
Vantagens	Os pontos de fixação da canaleta de cabos são próprios para o esquema de perfurações TS, evitando perfurações adicionais como é o caso das canaletas DIN. Os pontos de abertura das treliças são apropriados para a combinação com as canaletas de cabos para placa de montagem Outra abertura na mesma altura que a placa de montagem possibilita a introdução direta na canaleta de cabos
Material	PVC duro Difícilmente inflamável e autoextinguível
Cor	Semelhante a RAL 7030
Escopo de fornecimento	Canaleta de cabos com tampa
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Nota	Podendo ser cortada no comprimento necessário de acordo com as medidas do armário.

Recursos

Dimensões	Largura: 100 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 80 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS VX SE PC IW Altura: ≤ 2.000 mm
Faixa de temperatura de serviço	60 °C
Emb.	4 unid.
Peso líquido	8,996 kg
Peso bruto	9,47 kg
Número da tarifa alfandegária	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Descrição do produto	TS CALHA P/PASSAGEM CABOS 100X1800 (4Pç)

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--