

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




TS 8800.540

Canaleta de cabos

Estado: 24-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

TS 8800.540 - Canaleta de cabos Para perfil vertical TS

Para montagem no perfil vertical do armário em dois perfis modulares no ponto de união dos armários.



Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | TS 8800.540 |
| Modelo | Largura de 100 mm para montagem em dois perfis modulares no ponto de união dos armários. |
| Vantagens | <p>Os pontos de fixação da canaleta de cabos são próprios para o esquema de perfurações TS, evitando perfurações adicionais como é o caso das canaletas DIN.</p> <p>Os pontos de abertura das treliças são apropriados para a combinação com as canaletas de cabos para placa de montagem</p> <p>Outra abertura na mesma altura que a placa de montagem possibilita a introdução direta na canaleta de cabos</p> |
| Material | PVC duro Difícilmente inflamável e autoextinguível |
| Cor | Semelhante a RAL 7030 |
| Escopo de fornecimento | Canaleta de cabos com tampa |
| Bar width | 5,5 mm |
| Slot width | 4,5 mm |
| Nota | Podendo ser cortada no comprimento necessário de acordo com as medidas do armário. |

Recursos

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensões | Largura: 100 mm Altura: 1.600 mm Profundidade: 80 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: TS VX SE PC IW Altura: ≤ 1.800 mm |
| Faixa de temperatura de serviço | 60 °C |
| Emb. | 4 unid. |
| Peso líquido | 8.192 |
| Peso bruto | 8.623 |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177238008 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|