

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.600 Chapa de base EMC

Estado: 26-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.600 - Chapa de base EMC

Para cabos blindados com um diâmetro máx. de 20 mm junto com as chapas de base padrão.

Recursos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Cód. Ref. | TS 8800.600 |
| Descrição do produto | Para cabos blindados com um diâmetro máximo de 20 mm. A combinação de contato EMC e fixação dos cabos oferece um contato de baixa impedância entre a blindagem do cabo e a chapa de base. Para todos os armários com 400, 500, 600 e 800 mm de profundidade junto com as chapas de base padrão. |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Fixação para cabos com modelo em T 1 chapa de base móvel 2 vedações EMC |
| Nota sobre o código de referência | Somente para uma metade do armário |
| Adequado para | Tipo de caixa: TS Largura: = 1.000 mm |
| Nota | Nenhum grau de proteção IP padronizado possível |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 1,438 kg |
| Peso bruto | 1,66 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descrição do produto | TS Placa de base /EMC |