

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 8800.600

## Chapa de base EMC

Estado: 06-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.600 - Chapa de base EMC

Para cabos blindados com um diâmetro máx. de 20 mm junto com as chapas de base padrão.

## Recursos

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Cód. Ref.                         | TS 8800.600   |
| Descrição do produto              | Para cabos blindados com um diâmetro máximo de 20 mm. A combinação de contato EMC e fixação dos cabos oferece um contato de baixa impedância entre a blindagem do cabo e a chapa de base. Para todos os armários com 400, 500, 600 e 800 mm de profundidade junto com as chapas de base padrão. |
| Material                          | Chapa de aço  |
| Superfície                        | Galvanizado   |
| Escopo de fornecimento            | Fixação para cabos com modelo em T<br>1 chapa de base móvel<br>2 vedações EMC   |
| Nota sobre o código de referência | Somente para uma metade do armário  |
| Adequado para                     | Tipo de caixa: TS<br>Largura: = 1.000 mm  |
| Nota                              | Nenhum grau de proteção IP padronizado possível   |
| Emb.                              | 1 unid.   |
| Peso líquido                      | 1,438 kg  |
| Peso bruto                        | 1,66 kg   |
| Número da tarifa alfandegária     | 94039910  |
| ECLASS 8.0                        | 27189261  |
| Descrição do produto              | TS Placa de base /EMC   |