


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.806

Porca de encaixe TS

Estado: 22-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.806 - Porca de encaixe TS

Para montagem no perfil vertical de armários TS/SE. Assim que o parafuso for apertado, a porca é pressionada contra o perfil, fazendo automaticamente a ligação equipotencial.



Recursos

Cód. Ref.	TS 8800.806
Descrição do produto	Rosca métrica para perfil vertical de armários TS/SE. Para montar, inserir nos orifícios alongados e encaixar. Desta forma, a porca de encaixe já está fixa. Assim que o parafuso for apertado, a porca é pressionada contra o perfil, fazendo automaticamente a ligação equipotencial.
Vantagens	A alternativa para o parafuso de aço Especialmente adequada para conexões com cargas dinâmica
Material	Aço inoxidável fundido
Instalações possíveis	No perfil vertical dos armários TS e VX SE e no perfil horizontal dos armários VX SE (em cima, na largura).
Dimensões	Rosca: M6
Adequado para caixas/armários do tipo	TS VX SE
Rosca	M6
Emb.	20 unid.
Peso líquido	1 kg
Peso bruto	1,085 kg
Número da tarifa alfandegária	73181692

Recursos

ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Descrição do produto	PORCA PRESSÃO M6 - TS (EMB 20 PCS)
