


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.330

Chapas de teto TS

Estado: 15-03-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.330 - Chapas de teto TS

Recursos

Cód. Ref.	TS 8801.330
Descrição do produto	Para a instalação de condicionadores de ar para montagem no teto e trocadores de calor ar/água para montagem no teto. Os recortes na chapa de teto estão feitos de tal forma que os condicionadores de ar para montagem no teto fiquem posicionados exatamente no meio do armário.
Vantagens	Montagem simples e rápida
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Recorte para montagem	Largura:490 mm Profundidade:390 mm
Distance cut-out to back	61,3 mm
Nota	Na montagem dos condicionadores de ar na chapa de teto 8801.310, os orifícios destinados à montagem da chapa de teto são os mesmos usados para parafusar os olhais de suspensão do armário. Por isso, as chapas de teto acompanham parafusos para fixação no teto. A fixação com a chapa de teto 8801.340 é feita por dentro com cantoneiras e grampos de fixação.
Adequado para o item com o código de referência	3209.... 3210.... 3383.... 3384.... 3385.... 3273....
Dimensões	Largura: 767,5 mm Altura: 13 mm Profundidade: 567,5 mm

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: TS Largura: = 800 mm Profundidade: = 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	5,095 kg
Peso bruto	5,363 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ECLASS 8.0	27182405
Descrição do produto	CHAPA TECTO TS 800X600 C/

Aprovações

Certificados	EAC
--------------	-----