

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8808.500**

**Sistemas modulares TS 8**

Estado: 24-01-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8808.500 - Sistemas modulares TS 8

Devido a seu perfil simétrico na largura e na profundidade, o sistema modular TS 8 em chapa de aço oferece muito mais espaço e simplifica a instalação interna. Isso também possibilita a montagem modular em todos os lados. Além disso, a ligação equipotencial automática de todas as peças planas e o tratamento triplo da superfície garantem uma segurança perfeita.



## Recursos

|            |  |
|------------|--|
| Cód. Ref.  | TS 8808.500  |
| Material   | <p>Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Teto: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Porta: chapa de aço de 2,0 mm</p> <p>Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm</p> |
| Superfície | <p>Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão</p> <p>Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada</p> <p>Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas</p>   |
| Cor        | RAL 7035   |

# Recursos

|   |  |
|---|--|
| Escopo de fornecimento                            | Estrutura do armário<br>Porta(s)<br>Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda<br>Chapa de teto<br>Painel traseiro<br>4 olhais de suspensão<br>Fecho: palheta dupla de 3 mm<br>Chapas de base<br>Placa de montagem<br>2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm<br>2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário |
| Dimensões   | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 800 mm  |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)            | 699 mm x 1.896 mm  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529     | IP 55  |
| Grau de proteção NEMA                             | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1<br>Tipo 12  |
| Código IK   | IK09   |
| Quantidade de portas                              | 1  |
| 2 supportstrips in depth                          | sim  |
| Material básico                                   | Chapa de aço   |
| Emb.  | 1 unid.  |
| Peso líquido                                      | 130.15   |
| Peso bruto  | 137  |
| Número da tarifa alfandegária                     | 94032080   |
| EAN   | 4028177251045  |
| ETIM 9  | EC000261   |

# Recursos

---

ECLASS 8.0

27180101

## Aprovações

---

|              |  |
|--------------|--|
| Aprovações   | Bureau Veritas<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)                      |
| Certificados | Superfície   |
| Explicações  | Manufacturer's declaration<br>Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |