


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8951.010

Cobertura de chave seccionadora

Estado: 18-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8951.010 - Cobertura de chave seccionadora para VX

Inclui sistema de travamento da porta principal para o travamento de segurança de armários e de sistemas modulares de armários segundo a norma UL. Teste realizado em combinação com as chaves seccionadoras para interruptores principais das marcas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton e Siemens.

Recursos

Cód. Ref.	VX 8951.010
Descrição do produto	Inclui sistema de travamento da porta principal para o travamento de segurança de armários e de sistemas modulares de armários segundo a norma UL. Teste realizado em combinação com as chaves seccionadoras para interruptores principais das marcas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton e Siemens.
Vantagens	<p>Atende às exigências da norma UL 508 A</p> <p>Junto com o mecanismo de ativação, o travamento de porta secundária e as barras, também atende aos requisitos de sistemas modulares</p> <p>Instalação opcionalmente no lado direito ou esquerdo do armário. Esta cobertura transforma qualquer armário modular padrão de porta única em um armário equipado com chaves seccionadoras. A superfície de montagem do armário permanece totalmente inalterada.</p> <p>Juntamente com a peça intermediária integrada de placas de montagem, a superfície de montagem do armário principal pode ser ampliada até 14%</p> <p>Dois recortes para chaves seccionadoras no lado da frente para montagem em diversas alturas</p>

Recursos

Aplicações	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA tipo 1 e 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA para o tipo 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA para o tipo 12 Siemens: mecanismo com cabo tipo Bowden - kits completos 3VA9137-0CK12 para 3VA51 até 125A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado 3VA9137-0CK72 para 3VA51 até 125A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado 3VA9277-0CK12 para 3VA52/62 até 250A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado 3VA9277-0CK72 para 3VA52/62 até 250A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado 3VA9477-0CK12 para 3VA53/54/63/64 até 600A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado 3VA9477-0CK72 para 3VA53/54/63/64 até 600A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado Siemens: mecanismo com profundidade variável – kits completos 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material	Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui sistema de travamento da porta principal, placa de cobertura e material de fixação.
Dimensões	Largura: 103 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm
Nota	Montagem da cobertura somente em um armário com porta única com quadro de reforço
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 em combinação com os armários da série VX
Protection category NEMA	NEMA 12 (em combinação com os armários da série VX)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	13,2 kg
Peso bruto	18 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	Cobertura de chave seccionadora VX, LxAxP: 125 x 2000 x 600 mm

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------