

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.412

Unidade teclado-monitor

Estado: 08-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 9055.412 - Unidade teclado-monitor Com tela TFT de 17" e conexão VGA/DVI

Módulo com 1 UA, tela TFT de 17", teclado alemão ou inglês e trilhos telescópicos.



Recursos

Cód. Ref.	DK 9055.412
Descrição do produto	.
Vantagens	Conexão de vídeo analógica e digital Os cabos são gerenciados com segurança na cadeia energética Frente travável Montagem fácil e simples.
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Unidade teclado-monitor com 1 UA Cabo VGA Cabo DVI Cabo USB Cabo de ligação com contato de segurança Com tela TFT de 17" e conexão VGA/DVI 2 cabos PS/2 Teclado Com touch pad integrado
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Consumo máximo de energia com a unidade do monitor fechada	1 W
Consumo máximo de energia em funcionamento	32 W

Recursos

Interfaces	VGA (D-SUB HD 15 polos) DVI 1 x USB PS/2
Conector (tipo)	Tomada IEC C14
Layout	Inglês americano
Nota sobre o código de referência	Prazo de entrega sob consulta.
Dimensões	Largura: 482,6 mm Profundidade: 680 mm
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...45 °C
Dimensões de montagem	Profundidade mínima de montagem: 680 mm Profundidade máxima de montagem: 850 mm
Características do display	Diagonal: 432 mm (17") Formato: 4 : 3 Contraste: Contraste: aprox. 1000:1 Brilho do display: 350 cd/m ² Resolução do display: 1280 x 1024 pixels Quantidade de cores: 16.700.000
Emb.	1 unid.
Peso líquido	15.5
Peso bruto	16.5
Número da tarifa alfandegária	85286200
EAN	4028177638402
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------