

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270

Suportes OM

Estado: 17-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.270 - Suportes OM sem sistema de contato

Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.270
Descrição do produto	Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Tipo de trilhos de suporte	Support frame, 1 x TS 55D-V
Qtd. de polos	3 polos
Apoio do quadro de suporte	sim
Dimensões	Largura: 55 mm Altura: 272 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 10 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)	55 mm x 237 mm
Aprovações	UL
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.25
Peso bruto	0.258
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177502475

# Recursos

---

ETIM 9 EC001166

---

ECLASS 8.0 27400607

## Aprovações

---

Aprovações	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK