


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300

Suportes OM

Estado: 04-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.300 - Suportes OM sem sistema de contato

Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.300
Modelo	sem sistema de contato
Descrição do produto	Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Tipo de trilhos de suporte	sem quadro de suporte, 2 x TS 45D
Qtd. de polos	3 polos
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 208 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	2 / 10 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Aprovações	UL
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,153 kg
Peso bruto	0,202 kg
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Recursos

Descrição do produto

SV RILINE60 OM ADAPTOR WITHOUT CONECT.

Aprovações

Aprovações

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK