


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.030

Suporte de barramento

Estado: 08-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.030 - Suporte de barramento 1 polo



Recursos

Cód. Ref.	SV 9342.030
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui suporte para a disposição das barras PLS em diferentes níveis
Adequado para barras	PLS 1600
Qtd. de polos	1 polo
Nota	Montagem de sistemas de múltiplos polos com 60 mm de distância entre os centros das barras possibilitada pela montagem modular do suporte de barramento Suporte adequado para aplicações AC e DC.
Tensão nominal de serviço	1000 V, 1~ 1500 V (DC)
Suporte PEN/N/PE	sim
Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.28
Peso bruto	0.306
Número da tarifa alfandegária	85469010
EAN	4028177614925

Recursos

ETIM 9 EC001166

ECLASS 8.0 27400607

Aprovações

Aprovações ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explicações Declaration of conformity