

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9360.612**

# Adaptador de componentes CB RiLineX

Estado: 04-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.612 - Adaptador de componentes CB RiLineX

Adaptador de componentes CB RiLineX (3 polos, máx. 250 A) para sistemas de barramento de 60 mm. A largura dos componentes é de 105 mm. O modelo "Universal" com porcas deslizantes oferece flexibilidade máxima na montagem dos interruptores. O adaptador tem fixação por encaixe, sem necessidade de usar ferramenta, com ajuste semiautomático da espessura das barras entre 5 e 10 mm. Modelo para saída dos condutores embaixo.



## Recursos

Cód. Ref.	RX 9360.612
Modelo	universal
Vantagens	Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm Agilidade e facilidade na pré-montagem dos tipos convencionais de interruptores fora do armário
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 9005 RAL 35745
Escopo de fornecimento	Inclui 3 coberturas do espaço de conexão
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Resistência à tensão de surto nominal Uimp	8 kV

# Recursos

Tensão nominal	690 V AC 600 V AC (UL)
Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Nível de contaminação	3
Qtd. de polos	3 polos
Saída dos condutores	Embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M8
Diâmetro	15 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
Para marca (modelo)	Com a nossa ajuda para facilitar a seleção na área de downloads você encontra facilmente o adaptador de componentes ideal.
Adequado para sistema de barramento	RiLineX RiLine60
Frequência da primeira harmônica	50...60 Hz
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Adequado para barras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Faixa de temperatura de serviço	-25 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Dimensões	Largura: 109 mm Altura: 251,4 mm Profundidade: 62,8 mm
Carga de incêndio	8,086 MJ/m <sup>2</sup>
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1,472 kg
Peso bruto	1,474 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,608

## Recursos

---

PCF/emb (cadle to gate)	9,96
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001531
Descrição do produto	RX Adaptador de componentes CB de 250 A, 3 polos, modelo: Universal Fix, saída dos condutores embaixo, L: 105 mm

## Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration