Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9515.100 Caixas em policarbonato PK

Estado: 17-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



PK 9515.100 - Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.







Recursos

Protection category NEMA	NEMA 4X
	Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Parafusos da tampa
Cor	RAL 7035
Waterial	Tampões de isolamento: polietileno
	Parafusos da tampa: poliamida
	expandido
	Tampa transparente: policarbonato com vedação em poliuretano
 Material	Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
	temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Descrição do produto	Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C+80°C. As
Modelo	Caixa PK com tampa transparente
Cou. Rei.	PK 9313.100
Cód. Ref.	PK 9515.100

© Rittal 2025 2

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 180 mm Altura: 110 mm Profundidade: 111 mm
Faixa de temperatura de serviço	-35 °C80 °C
Material básico	Policarbonato
Emb.	2 unid.
Peso líquido	0.804
Peso bruto	1.003
Número da tarifa alfandegária	94037000
EAN	4028177139558
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	C-UL
	DNV-GL
	UL
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3