

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9516.000**

**Caixas em policarbonato PK**

Estado: 28-01-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

# PK 9516.000 - Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.



## Recursos

Cód. Ref.	PK 9516.000
Modelo	Caixa PK com tampa lisa
Descrição do produto	Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C...+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Material	Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro Tampa cinza: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação em poliuretano expandido Parafusos da tampa: poliamida Tampões de isolamento: polietileno
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Parafusos da tampa Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Protection category NEMA	NEMA 4X

# Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 180 mm Altura: 110 mm Profundidade: 165 mm
Faixa de temperatura de serviço	-35 °C...80 °C
Material básico	Policarbonato
Emb.	2 unid.
Peso líquido	1.174
Peso bruto	1.373
Número da tarifa alfandegária	94037000
EAN	4028177139572
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Aprovações

Aprovações	C-UL DNV-GL UL
Explicações	Declaration of conformity