### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## PK 9518.100 Caixas em policarbonato PK

Estado: 16-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# PK 9518.100 - Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.







#### Recursos

Protection category NEMA	NEMA 4X
	Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
	Parafusos da tampa
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa
Cor	RAL 7035
	Tampões de isolamento: polietileno
	Parafusos da tampa: poliamida
	expandido
	Tampa transparente: policarbonato com vedação em poliuretano
 Material	Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
	temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Descrição do produto	Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C+80°C. As
Modelo	Caixa PK com tampa transparente
Cou. Rei.	PK 9518.100
Cód. Ref.	DI/ 0510 100

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 182 mm Altura: 180 mm Profundidade: 111 mm
Faixa de temperatura de serviço	-35 °C80 °C
Material básico	Policarbonato
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.627
Peso bruto	0.72
Número da tarifa alfandegária	94037000
EAN	4028177139671
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprovações

Aprovações	C-UL
	DNV-GL
	UL
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3