Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9616.000

Mini-PLS Adaptadores de componentes

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SV 9616.000 - Mini-PLS Adaptadores de componentes

Corrente nominal máxima de 12 A até 100 A.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9616.000
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)	AWG 10
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Corrente nominal máx.	40 A
Dimensões	Largura: 54 mm Altura: 160 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 7,5 mm
Para marca (modelo)	Schneider Electric Siemens GV3 max. 40 A 3RV10 31 max. 40 A
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.27
Peso bruto	0.32
Teor de cobre (kg / unidade)	0.046
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177140783
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

© Rittal 2025

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3