
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9661.230

Cantoneiras combinadas PE/PEN E-Cu

Estado: 31-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SV 9661.230 - Cantoneiras combinadas PE/PEN E-Cu Para combinações PE/PEN

A combinação PE/PEN, composta por barras, cantoneiras combinadas e peças para montagem modular, possibilita a montagem com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9661.230
Descrição do produto	A combinação PE/PEN, composta por barras, cantoneiras combinadas e peças para montagem modular, possibilita a montagem com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1.
Vantagens	As cantoneiras combinadas e as peças para montagem modular pré-confeccionadas bem como as barras cortadas individualmente de acordo com a largura do armário garantem uma montagem rápida e econômica
Aplicações	Forma 2-4 Demais
Material	E-Cu
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Approved short-circuit current capability	Icw 30 kA, 1 segundo
Adequado para barras	Barras E-Cu com perfurações integradas
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	30 - 10 mm
Adequado para barras	Largura: 30 Altura: 10 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	2
Peso bruto	2.177
Teor de cobre (kg / unidade)	0.39
Número da tarifa alfandegária	74198090

© Rittal 2025 2

Recursos

EAN	4028177546653	
ETIM 9	EC000329	
ECLASS 8.0	27400605	

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3